

品番：EA315HH-2A

品名：AC200V/180A デジタルインバーター直流溶接機



販売価格	75,300円(税抜)／82,830円(税込)		
カタログ価格	75,300円(税抜)／82,830円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/16 05:33現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0077ページ		



仕様

メーカー	日動工業	型番	BM2-180DA
入力電源	単相200V(50/60Hz)	使用率(%)	50
入力電線	3.0mm ² ×3芯×3m (M6丸端子)	使用可能溶接棒	～φ4.0mm
本体サイズ(W×D×H) mm	125(W)×354(D)×196(H)mm (取手除く)	重量	5.7kg
材質	スチール	定格容量	7.5KVA(5.3kW)
最大溶接電流(A)	180	無負荷電圧(V)	電防入:9/電防切:60
負荷電圧(V)	27	入力側ブレーカ	50A以上推奨
溶接母材厚	3.0～12.0mm	使用環境温度	-10℃～40℃
出力端子	M8	付属品	M8×15六角ボルト×2 M8ナット×2 絶縁端子カバー(青)×2
電撃防止機能付			
高所や狭小スペースでも場所をとらない超小型・軽量・高出力！			
デジタル表示で電流値を一目で確認。より細やかな設定が可能。			
溶接ホルダー、アースクリップは別売です。			

本機は端子接続の為、アダプター(別売:EA315AN-3,EA315HJ-9)の取付けが必要です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.