

品番：EA315HL

品名：単相200V/200A デジタルインバーター直流溶接機



販売価格	112,500円(税抜)／123,750円(税込)		
カタログ価格	112,500円(税抜)／123,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/05 15:55現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	日動工業	型番	DIGITAL-200A
電撃防止装置付			
入力電源	AC200V(単相)、50/60Hz	使用率	40%
使用可能溶接棒	φ1.6～4.0mm(MAX φ5mm)	最大溶接電流	200A
溶接可能母材	3.0～12.0mm	定格入力容量	11.2KVA・6.7KW
負荷電圧	24V	無負荷電圧	入:24V、切:77V
定格容量	6.7KW	入力電線	6.0mm ² ×3心×5m
本体サイズ	160(W)×420(D)×280(H)mm	重量	16.4kg
使用状態表示ランプ付			
ホルダー線、アース線は別売。			
デジタル表示でより細やかな設定が可能です。			
ホルダーを30m以上延長した先でもなんなく溶接可能です。			
5mm棒の溶接が可能です。(使用率30% 10分中/3分溶接、7分休憩)			
本機は端子接続の為、別売のアダプターが必要です。			
使用率とは…溶接機における10分間の内に使用できる割合を表します。例えば、使用率40%であれば、10分間の中で4分間使用可能を意			

味し、4分間使った後は6分間休ませる必要がある溶接機ということです。

代替品



品番 EA315HL-1
コメント 変更点:本体サイズが小さく

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.