

品番：EA315HL-1

品名：単相200V/200A デジタルインバーター直流溶接機



販売価格	92,700円(税抜)／101,970円(税込)			
カタログ価格	92,700円(税抜)／101,970円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/20 01:26現在)			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	0077ページ			



仕様

メーカー	日動工業	型番	BM2-200DA
入力電源	単相200V(50/60Hz)	使用率(%)	50(φ5.0使用時40%)
入力電線	4.0mm ² ×3芯×2m (M6丸端子)	使用可能溶接棒	～φ4.0mm
本体サイズ(W×D×H) mm	148(W)×440(D)×232(H)mm (取手除く)	重量	8.2kg
材質	スチール	定格容量	8.5KVA(5.6kW)
最大溶接電流(A)	200	無負荷電圧(V)	電防入:9/電防切:60
負荷電圧(V)	28	入力側ブレーカ	50A以上推奨
溶接母材厚	3.0～12.0mm	使用環境温度	-10℃～40℃
出力端子	M10	付属品	M10×20六角ボルト×2 M10ナット×2 絶縁端子カバー(黄)×2
電撃防止機能付			
高所や狭小スペースでも場所をとらない超小型・軽量・高出力！			
デジタル表示で電流値を一目で確認。より細やかな設定が可能。			
溶接ホルダー、アースクリップは別売です。			

本機は端子接続の為、アダプター(別売:EA315AN-3,EA315HJ-9)の取付けが必要です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.