

品番：EA315MB-1A

品名：単相100・200V デジタルインバーター直流溶接機



販売価格	107,700円(税抜) / 118,470円(税込)		
カタログ価格	107,700円(税抜) / 118,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 10:52現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0075ページ		



#### 仕様

メーカー	マイト工業	型番	MA-2125DR
入力電源	AC200V/AC100V	使用率	60%
入力電流	33A	出力電流	10A~200A(10~110A)
入力	6.5kW(3.3kW)	周波数	50/60Hz
無負荷電圧	74V	負荷電圧	28V
使用可能溶接棒	最大φ4.0mm(φ2.6mm)	本体サイズ	150(W)×460(D)×280(H)mm
重量	7.6kg	コード長	2.5m(4.0sq)
ホットスタート機能	アークスタート性を向上、10段階設定可能	アークフォース機能	溶接電圧が著しく低下した時、電圧割合で増加させ溶接棒の吸付きを低減できます。10段階設定可能
付属品	出力端子ゴムキャップ×2個 (出力ボルトサイズM8)		

※( )内はAC100V入力時

電撃防止装置内蔵(ON/OFF切替スイッチ付)

内部温度保護、出力短絡保護、入力電圧低下保護搭載

デジタル表示で正確な出力設定が可能

直流出力・デジタル制御で安定した出力

異常発生時には4種類のエラーコードでお知らせ

(E01温度異常 1次検知/E02温度異常 2次検知/E09温度異常 3次検知/E13 入力電圧不足)

EMC対策済み

ワイヤレスリモコン(別売:EA315MB-11)が使用可能で離れた場所から各設定が可能(操作可能範囲約100m)

PFC(力率改善)回路搭載(変換ロスを少なくし入力電流を最小限にします。)

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.