

品番：EA315SA-1

品名：単相100V・200V兼用 ノンガス半自動溶接機



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 155,400円(税抜) / 170,940円(税込) | | |
| カタログ価格 | 155,400円(税抜) / 170,940円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/17 22:53現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0076ページ | | |



使用率とは…
溶接機に電流が流れる10分間の内に溶接できる割合を
表します。溶接率45%であれば、10分間のうち4分
間溶接可能を意味し、40分間溶接した後は10分間
休ませる必要がある溶接機ということです。

仕様

| | | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| メーカー | スター電器製造 (SUZUKID) | 型番 | SAY-150N |
| 入力電源 | AC200V/AC100V(単相) | 使用率 | 100V:45% 200V:15% |
| 出力電流 | 100V:DC80A 200V:DC140A | 周波数 | 50/60Hz兼用 |
| 入力 | 100V:2.2kVA 200V:4.4kVA | 本体サイズ | 270(W)×400(D)×370(H)mm |
| 重量 | 23kg | 使用ワイヤー径 | φ0.8・0.9mm |
| 付属品 | アースクリップ付コード3m、トーチ付 コード3m(極細ノズルB、チップ付)、電 源コード2m、2P/100V変換アダプ ター、手持遮光面(フィルター・カバー プレート付)、チップ付ワイヤブラシ | 溶接可能板厚 | 鉄:0.8~6.0mm (板厚3mm以上は200Vのみ使用可) ステンレス:0.8~2.0mm (板厚1.2mm以上は200Vのみ使用 可) |
| 絶縁階級 | H種 | 適用材質 | 鉄、ステンレス |
| コード長 | アースコード:3m トーチコード:3m 電源コード:2m | | |

ノンガスの為、風に強く、屋外の溶接にも適しています。

100V/200V兼用ノンガス専用半自動溶接機

4段階出力調整機能付

使用率オーバー防止機能付

※溶接ワイヤは付属されておきませんので、別途お買求めください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.