品番: EA315SA-1

品名: 単相100V·200V兼用 ノンガス半自動溶接機



| 販売価格        | <b>155,400円</b> (税抜)/ 170,940円(税込)  |      |   |  |  |
|-------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格  | 155,400円(税抜)/170,940円(税込)           |      |   |  |  |
| 在庫数         | 最新在庫: <b>0</b> (2025/11/21 18:28現在) |      |   |  |  |
| 商品入数        | 1                                   | 販売単位 | 台 |  |  |
| カタログ<br>ページ | 0077ページ                             |      |   |  |  |







使用率とは… 溶接機における10分間の内に使用できる割合 を表します。 例えば、使用率4%であれば、10分間の中で4分 間使用可原を態味し、4分間使った後は6分間 休ませる必要がある消接機ということです。

## 仕様

| メーカー | スター電器製造(SUZUKID)   | 型番      | SAY-150N   |
|------|--|---------|--|
| 入力電源 | AC200V/AC100V(単相)  | 使用率     | 100V:45%<br>200V:15%   |
| 出力電流 | 100V:DC80A<br>200V:DC140A  | 周波数     | 50/60Hz兼用  |
| 入力   | 100V:2.2kVA<br>200V:4.4kVA   | 本体サイズ   | 270(W)×400(D)×370(H)mm   |
| 重量   | 23kg   | 使用ワイヤー径 | φ0.8·0.9mm   |
| 付属品  | アースクリップ付コード3m、トーチ付コード3m(極細ノズルB、チップ付)、電源コード2m、2P/100V変換アダプター、手持遮光面(フィルター・カバープレート付)、チップ付ワイヤブラシ | 溶接可能板厚  | 鉄:0.8~6.0mm<br>(板厚3mm以上は200Vのみ使用可)<br>ステンレス:0.8~2.0mm<br>(板厚1.2mm以上は200Vのみ使用<br>可) |
| 絶縁階級 | H種   | 適用材質    | 鉄、ステンレス  |
| コード長 | アースコード:3m<br>トーチコード:3m<br>電源コード:2m   |         |  |

ノンガスの為、風に強く、屋外の溶接にも適しています。

100V/200V兼用ノンガス専用半自動溶接機

4段階出力調整機能付

使用率オーバー防止機能付

※溶接ワイヤは付属されておりませんので、別途お買い求めください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.