

品番：EA315SF-1

品名：単相100V スポット溶接機

	販売価格		72,100円(税抜)／79,310円(税込)	
	カタログ価格		72,100円(税抜)／79,310円(税込)	
	在庫数		最新在庫: 1 (2025/06/20 18:56現在)	
	商品入数	1	販売単位	台
	カタログページ	0077ページ		



仕様

メーカー	スター電器製造 (SUZUKID)	型番	PSP-15
入力電源	AC100V	使用率	2%
周波数	50Hz/60Hz	入力	1.5kVA
サイズ	970(W)×434(D)×223(H)mm	重量	12.5kg
付属品	電源コード1.7m、100Vアダプタ、六角棒スパナ、取手、電極×2	溶接可能板厚	2.0mm+2.0mm
適用材質	鉄、ステンレス	アーム長	200mm
溶接時に火花、ヒュームや音が出にくい為、室内でも作業可能。			
自動車板金・製缶・看板・板金加工などの簡易的な溶接作業にも使用可能。			
100V15A(家庭用電源)で使用可能なポータブルタイプのスポット溶接機。			
アームで挟み込むだけで簡単にスポット溶接ができます。			