

品番：EA315SG-3

品名：AC100V エアープラズマ切断機



販売価格	72,200円(税抜) / 79,420円(税込)		
カタログ価格	72,200円(税抜) / 79,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/14 08:23現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0080ページ		



仕様

メーカー	スター電器製造(SUZUKID)	型番	APC-15E
入力電源	AC100V(単相)	使用率	40%
切断可能板厚	鉄:3.2mm ステンレス:2.0mm アルミニウム:1.5mm 真鍮:1.0mm 銅:1.0mm	出力電流	15A
周波数	50/60Hz	入力	2.5kVA
エアー流量	100L/min	サイズ	155(W)×436(D)×259(H)mm
重量	7.0kg	必要エアー圧	0.4MPa
コード長	トーチ:4.0m アース:3.0m 電源:2.0m	付属品	電極×1個 チップ×1個
出力調整範囲	7~15A	スタート方式	タッチスタート式

板にトーチを当てて握るだけで切断が開始するので、そのまま動かすだけで切断が可能。

電源100V15Aを使用した場合、軟鋼1.6mmの素材は切断可能

100V25Aの場合、軟鋼3.2mm・ステンレス2.0mmの素材が切断可能

約7kgの超軽量ボディで、持ち運びにとっても便利

使用率オーバー防止機能付

金属を自由自在にキリ・ヌキできるエアープラズマ切断機。

腕力を使わず、金属の切断が可能です。

鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・銅など様々な金属を切断可能です。
鉄を使った作品作り・エクステリアの修繕・現場作業などあらゆる作業が可能です。

レギュレーターでコンプレッサーエア圧をプラズマカッターで使用する圧力に変換、ドレインによりエア内の水分を除去します。

使用率オーバー防止機能は、使用率をオーバーして使用した際の過熱から機械を保護します。
使用率オーバー防止機能が稼働しているとき、加熱ランプ赤が点灯してお知らせします。
使用率オーバー防止機能が稼働後、本体が冷えると自動復帰します。

※コンプレッサーは別途ご用意ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.