

品番：EA315SN-1

品名：ステンレス溶接焼け取り機



販売価格	327,900円(税抜) / 360,690円(税込)		
カタログ価格	327,900円(税抜) / 360,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/13 04:43現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0081ページ		



仕様

電源	100V	最大出力電流	30A
最大出力	360W	サイズ	210(W)×85(D)×280(H)mm
重量	2.8kg	付属品	ペンタイプトーチ、トーチケーブル、アースケーブル、電解液2種(ボマー、ニュートラルボマーLB)各100ml、電解液用容器、ステンレストーチ電極11mm、Oリング11mm用、カーボンブラシM・S、ブラシM用スリーブ、スモールブラシアダプタ、ロールボンドパット×2、ロールボンド用ハサミ
材質	鉄	トーチ電極	11mmステンレス製トーチ電極

狭い所や細かい部分の焼け取りに最適です。

ダブルインバーターボード搭載にてスパークしても電源が落ちません。

最軽量モデル。現場作業に最適。

ブラシMとブラシSが使用可能。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

