

品番：EA315SS-60

品名：AC100V/870W 溶接ヒュームコレクター(60Hz)



販売価格	430,000円(税抜) / 473,000円(税込)		
カタログ価格	430,000円(税抜) / 473,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/06 04:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	スイデン(Suiden)	型番	SFC-M600-1V-6
電源	AC100V(60Hz)	消費電力	870W
出力電流	8.6A	極数	2P
風量	11m ³ /min	静圧	2.20kPa
騒音	77.5dB	回転数	3440/min
フィルター面積	10m ²	サーマル値	10A
コード	2.0mm ² ×3芯×7.2m(プラグ付き)	吸込み口直径	φ200mm
サイズ	587(W)×838(D)×732(H)mm	材質	SECC
重量	83kg	キャスター	自在(ストッパー付)×4
ダストチャンバー容量	1.8L	付属品	ダクト1本,ダクトパイプ1本,ダクトアーム1個,吸込口1個,ダクトバンド2個,面ファスナー1本,M6ネジ4本,φ6スプリング

伸縮するダクトアームで自在性が高く必要な場所に保持可能で1～1.5mまで伸縮可能

ダストアームは360°旋回可能


フィルターが簡単に取り出せる為、掃除や交換が容易

溶接ヒュームを貯めるダストチャンパー搭載

溶接ヒュームに特化した構造

スイッチにモータ保護装置内蔵

代替品

	<p>品番 EA315SS-60A</p> <p>コメント 変更点:価格</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.