品番: EA316A-2A

品名:酸素調整器(関東式・雌ネジ)



販売価格	16,600円 (税抜)/18,260円(税込)				
カタログ価格	16,600円(税抜)/18,260円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/22 18:17現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0069ページ				





仕様

使用範囲(MPa)1次側	15	使用範囲(MPa)2次側	0.1~0.99		
接続	関東式(雌ねじ)	適用ガス	酸素		
1次側圧力計	0~25Mpa	2次側圧力計	0~2.5Mpa		
材質	本体: 真鍮 ダイヤフラム: 合成ゴム シート: 快削黄銅	重量	1.3kg		
標準流量	35m3/h(P2=0.5MPa、標準状態)				
逆流防止器は付いておりません					

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.