

品番：EA316A-3B

品名：酸素調整器(関西式雄ネジ / 乾式安全器内蔵型)



販売価格	23,900円(税抜) / 26,290円(税込)		
カタログ価格	23,900円(税抜) / 26,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/25 20:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

使用範囲(MPa)1次側	15	使用範囲(MPa)2次側	0.1～0.99
接続	関西式(雄ねじ)	重量(g)	1530(スパナ含まず)
付属品	タケノコプラグ	出口形状	M16×1.5(右)オネジ、5/16(φ8)ホース口
標準流量	30m3/h(P2=0.8MPa、標準状態)	1次側圧力計	0～25MPa
2次側圧力計	0～2.5MPa	材質	本体:C3771B ダイヤフラム:CR シート:C3604B
酸素用			
逆火防止器(乾式安全器)内蔵型ゲージプロテクター付			
突起部が少ないコンパクトボディ			
蝶ねじ(手締)に比べ、レンチで締められる為、漏れが少ないです。			

代替品

	品番 EA316A-3BA コメント 変更点:タケノコなし
--	----------------------------------



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.