品番: EA316A-3BA

品名:酸素調整器(関西式雄沙 / 乾式安全器内蔵型)



販売価格	<b>23,900円</b> (税抜)/26,290円(税込)				
カタログ価格	23,900円(税抜)/26,290円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/22 18:14現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0069ページ				





## 仕様

使用範囲(MPa)1次側	15	使用範囲(MPa)2次側	0.1~0.99		
接続	関西式(雄ねじ)	適用ガス	酸素		
1次側圧力計	0~25MPa	2次側圧力計	0~2.5MPa		
材質	本体:真鍮 ダイヤフラム:合成ゴム シート:快削黄銅	重量	1.53kg		
標準流量	30m3/h(P2=0.8MPa、標準状態)				

逆火防止器内蔵型ゲージプロテクター付

レンチで締められる為、漏れが少ないです。

突起部が少ないコンパクトボディ

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.