

品番：EA316AA-2A

品名：酸素調整器(関東式・雌ネジ / 保護カバー付)



販売価格	24,700円(税抜) / 27,170円(税込)		
カタログ価格	24,700円(税抜) / 27,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/19 02:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0068ページ		



仕様

使用範囲(MPa)1次側	15	使用範囲(MPa)2次側	0.1~0.99
接続	関東式(雌ねじ)	適用ガス	酸素
1次側圧力計	0~25Mpa	2次側圧力計	0~2.5Mpa
材質	本体:真鍮 ダイヤフラム:合成ゴム シート:快削黄銅	重量	1.55kg
標準流量	35m ³ /h(P2=0.5MPa、標準状態)		
逆流防止器は付いておりません			
保護カバー付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.