



品番：EA318A-3.2

品名：φ3.2mm/1.0kg 溶接棒(軟鋼低電圧用)



販売価格	2,170円(税抜) / 2,387円(税込)		
カタログ価格	2,170円(税抜) / 2,387円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/05/14 17:28現在)		
商品入数	1	販売単位	箱
カタログページ	0080ページ		



仕様

メーカー	ニッコー溶材工業	型番	HIT-5
用途	薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種電気工事、フェンス、鉄柵、物干しスタンド等の補修溶接。	溶接方法	被覆アーク溶接
線径	φ3.2mm	全長	350mm
棒端色	赤色	内容量	1kg
入数	約33本		

軟鋼・高張力鋼用

誰でも簡単に溶接でき、無駄無く必要量だけ求められるように設計された低電流溶接棒です。

低電流でもスラグの流動性がよくスパッタも少なく容易に美しいビードが得られます

すみ肉溶接でのスラグの剥離性が容易で作業能率の向上が図れます

●溶接棒が湿気を含むと、アークが途切れたり溶接不良をおこす場合があります。乾燥した溶接棒に取り替えるか乾燥機を使用して下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.