品番: EA318B-4

品名:φ4.0mm/5.0kg 切断棒



販売価格	8,090円(税抜)/8,899円(税込)				
カタログ価 格	8,090円(税抜)/8,899円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/21 18:20現在)				
商品入数	1	販売単位	箱		
カタログページ	0081ページ				







## 仕様

メーカー	ニッコー熔材工業	用途	鋳鉄、ステンレス鋼などの切断用
溶接方法	被覆アーク溶接	棒径	φ 4.0mm
全長	400mm	棒端色	紫色
電流範囲	200~270A	内容量	5kg
入数	約91本(目安)		

鋳鉄、ステンレス鋼などガス切断の困難な金属材料の切断用

特殊な被覆剤を塗布してありますので、アークの安定性がよく、また被覆剤の耐熱性が大きくきわめて高い切断効率を発揮します。

●溶接棒が湿気を含むと、アークが途切れたり溶接不良をおこす場合があります。乾燥した溶接棒に取り替えるか乾燥機を使用して下さい。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.