

品番 : EA318ZD-1

品名 : AC100V/100-400°C 溶接棒乾燥機



販売価格	67,900円(税抜)／74,690円(税込)		
カタログ価格	67,900円(税抜)／74,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 21:36現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0081ページ		



仕様

メーカー	育良精機	型番	ISK-D400
設定温度	100~400°C 無段階(サーモスタット付) 乾燥時は縦置きでご使用ください。	サイズ	212×706×262(H)mm
入力電源	AC100V 50/60Hz	収納溶接棒	最長450mm
収納量	最大:10kg	重量	6kg
消費電力	400W	入力ケーブル	3芯 1.25mm ² -約2m
溶接棒を乾燥させることによりスパッタ量の減少、安定したアークを実現し、溶接棒の性能を最大限に引き出すことができます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.