品番: EA321AE-1

品名:除電器(イオナイザー)



販売価格	<b>75,000円</b> (税抜)/82,500円(税込)				
カタログ価格	75,000円(税抜)/82,500円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/27 03:18現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0705ページ				









## 仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-1683A
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	約1.5VA
放電方式	直流コロナ放電	サイズ	68(W)×128(D)×163(H)mm
重量	約370g	除電範囲	放電電極針より7cm以内推奨
放電電極針	タングステン、寿命約10,000時間	周囲温湿度	5~40℃、80%RH以下

直流式の無風タイプ 空気の対流を発生しないで除電可能 粉体の除電に最適

4chの電極で強力除電

内蔵IRセンサーで、タッチレスでオン/オフ操作可能 イオナイザーに触れずにオンにできるので、両手が塞がった状態でも除電が可能 例:容器・袋からサンプルを取り出すときに電源オンにする

LEDと音で、動作が確認できるので、きちんと除電が可能 IONは目に見えませんが、LEDと音で確認ができます LEDが点灯が消えたら、次の動作へいくことできちんと除電できます

場所を取らない洗練されたデザイン 幅68mmとコンパクト 分析天びんのとなりに置いても違和感のないデザイン

選べる除電時間:3秒、10秒 の2種類。自動的にオフになるのでつけっぱなしにならず省電力マニュアルモード:手をかざす(オン)、もう一度手をかざす(オフ)も選択可能

長寿命: 放電電極針使用可能時間 約10000時間 電極は自分で交換が可能。電極にはカバーがついているので安全に清掃~交換が可能

別売りのIRスイッチ(AX-IR-SWITCH)を使えば、除電器から離れた位置から操作可能本体内蔵のIRスイッチではオン/オフ操作がしにくい場合に便利

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.