

品番：EA321AE-1

品名：除電器(イオナイザー)



販売価格	75,000円(税抜) / 82,500円(税込)		
カタログ価格	75,000円(税抜) / 82,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 15:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0695ページ		



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-1683A
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	約1.5VA
放電方式	直流コロナ放電	サイズ	68(W)×128(D)×163(H)mm
重量	約370g	除電範囲	放電電極針より7cm以内推奨
放電電極針	タングステン、寿命約10,000時間	周囲温湿度	5~40℃、80%RH以下

直流式の無風タイプ
空気の対流を発生しないで除電可能
粉体の除電に最適
4chの電極で強力除電

内蔵IRセンサーで、タッチレスでオン/オフ操作可能
イオナイザーに触れずにオンにできるので、両手が塞がった状態でも除電が可能
例：容器・袋からサンプルを取り出すときに電源オンにする

LEDと音で、動作が確認できるので、きちんと除電が可能
IONは目に見えませんが、LEDと音で確認ができます
LEDが点灯が消えたら、次の動作へいくことできちんと除電できます

場所を取らない洗練されたデザイン
幅68mmとコンパクト
分析天びんのとなりに置いても違和感のないデザイン

選べる除電時間：3秒、10秒 の2種類。自動的にオフになるのでつけっぱなしにならず省電力
マニュアルモード：手をかざす(オン)、もう一度手をかざす(オフ)も選択可能

長寿命:放電電極針使用可能時間 約10000時間
電極は自分で交換が可能。電極にはカバーがついているので安全に清掃～交換が可能

別売りのIRスイッチ (AX-IR-SWITCH) を使えば、除電器から離れた位置から操作可能
本体内蔵のIRスイッチではオン/オフ操作がしにくい場合に便利

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.