

品番：EA323-11

品名：0.9mm ソダーウィック(1巻)



販売価格	570円(税抜)／ 627円(税込)		
カタログ価格	570円(税抜)／627円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/31 00:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0691ページ		



仕様

幅	0.9mm	入数	1個
長さ	1.5m	用途	SMD
細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸取リワイヤー			
ハンダゴテで加熱。簡単にハンダを除去。			
生産ライン、研究所、フィールドメンテナンス、コンパクトなソダーウィックは場所を選びません。			
特別な道具や技術を必要としませんから、どなたでも簡単にハンダ除去作業ができます。			
高純度の銅細線を独特の編みかたで製造しています。			
厳密なクォリティーコントロール下で生産されており、有害な不純物を含んでいませんから製品の劣化がなく、基板に害となる因子を残しません。			
ソダーウィックで使用されているフラックスは、最もマイルドで腐食性のないタイプRのホワイトロジンフラックスを使用していますので、洗浄等の後処理を必要としません。			
熱伝導とハンダの流れ性が良く、短い作業時間で基板に熱ダメージを与えることなく、ハンダ除去ができます。			
ソダーウィックの特殊編みパターンは、より多くのハンダを吸収保持します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

