

品番：EA323C-1

品名：ウィックカッター



販売価格	13,200円(税抜) / 14,520円(税込)		
カタログ価格	13,200円(税抜) / 14,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/27 16:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0691ページ		



### 仕様

メーカー	白光	型番	FT630-81
名称	本体	定格	DC24V 170mA
対応ウィック幅	0.7~3.8mm	カット長さ	2.5~30mm
サイズ	100(W)×92(D)×61(H)mm	重量	280g
付属品	ACアダプター(DC24V)		

はんだ吸取り後、ニッパに持ち替えることなくウィックをカットできるため、作業効率が上がります。

カット後は切りくずがウィック受けに溜まり作業台に飛び散りません。

保持機構があるので、カット後に新しいウィックを手で引っ張り、引き出す必要がありません。  
※保持する強度も選択できます。

斜めにカットすることができるため、狭小部分に適した対応が可能です。

静電気管理が必要な作業現場でも、安心して使用できます。

カッターの刃が簡単に交換できます。

RoHS規制対応

ESD SAFE 静電気対策製品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.