

品番：EA323MC-10

品名：半田吸煙器



販売価格	105,400円(税抜) / 115,940円(税込)		
カタログ価格	105,400円(税抜) / 115,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 14:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0692ページ		



#### 仕様

メーカー	白光 (HAKKO)	型番	FA431-81
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	120W
サイズ	330×343×366(H)mm	重量	7.2kg
プラグ形状	2極接地型プラグ	運転音	50dB (MEDIUMモード)
処理風量	ダクト2本使用時: HIGH:4.7m <sup>3</sup> /min. MEDIUM:3.7m <sup>3</sup> /min. LOW:2.8m <sup>3</sup> /min.	捕集効率	97% (≥0.3μm)
静圧	1500Pa	付属品	メインフィルター(1枚)、プレフィルター(10枚)、電源コード、リモコン、キャップ

ローコストフィルター搭載、大量のはんだ付け作業がある工場に最適

作業環境にあった[LOWモード]、[MEDIUMモード]、[HIGHモード]3つの風量調整が可能

排気口をサイレンサー構造にし、整流して排気させることで処理風量を落とさず排気音を軽減します。

静圧1500Paという高性能のモーターでパワフルな吸引力と静かさを両立しました。

本体を作業台の下に置いてみかむことなく、リモコンでON/OFFできます。

作業環境にあった風量調整と自立するダクトで有害な煙をキャッチします。

RoHS規制対応

ESD SAFE 静電気対策品

※有機溶剤の吸煙には使用できません。

※ダクトセット(別売)は下記のその他関連商品をご覧ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.