

品番：EA330FA-22

品名：1500℃ プロパンバーナー



販売価格	28,000円(税抜)／ 30,800円(税込)		
カタログ価格	28,000円(税抜)／30,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/08/23 14:15現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	新富士バーナー	型番	L-8T
発熱量	100,000kcal/h	全長(ホース除く)	920mm
ホース長	3m	ボンベ取り付け雄ねじ	22.5mm左ねじ
移動時は種火状態、使用時に火力を調整できるトリガー式でガスの節約ができます。			
道路補修、ライン工事、解氷、乾燥、雑草焼却等のあらゆる加熱作業に有効です。			
火炎温度(℃)	1500	火炎長さ(mm)	800
重量(kg)	2.05		

代替品

	品番	EA330FA-2
	コメント	変更点:トリガー式ではない。