

品番：EA334B-11

品名：1000x 2m 耐火・耐熱カーボクロス



販売価格	5,550円(税抜) / 6,105円(税込)		
カタログ価格	5,550円(税抜) / 6,105円(税込)		
在庫数	最新在庫: 75 (2026/04/02 09:57現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0073ページ		



仕様

材質	耐炎化アクリル繊維	瞬間耐熱温度	700℃
連続耐熱温度	250℃	サイズ	1000×2000mm
厚み	1mm		
火の粉対策用のC種合格品			
溶接・溶断時のノロ・火花からの養生など。			
アクリル繊維(炭素)を利用し溶接・溶断時のノロ・火花に対して良好な耐火性、断熱性を実現			
ハサミなどでカットやドリルで穴を開けることは可能です。			
※カット面がほどけやすくなっていますのでご注意ください。			
【ご注意ください】 2024年10月以降、当サイズのみ紙管巻⇒四角に折りたたんだ状態の荷姿(モデルチェンジ予定画像)へ切り替わります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.