


品番 : EA334C-42

品名 : 920x1920mm 溶接作業不燃シート



販売価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
カタログ価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/08 07:00現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0073ページ		



仕様

サイズ	920×1920mm	厚み	0.6mm
瞬間耐熱温度	1300℃	連続使用可能温度	250℃
重量(g)	800g	材質	特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング)
用途	防火カーテン、遮熱カーテンに最適です。		
JIS A 1323 C種適合品			
軽量で柔軟性あり。			
周囲折り返し加工			
周囲に均等割りにてハトメを取付			
シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.