品番: EA338AG-10

品名: φ42mm/225mm パイプカッター(塩ビ用/ラチェット式)



販売価格	5,760円 (税抜)/ 6,336円(税込)				
カタログ価 格	5,760円(税抜)/6,336円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/22 09:27現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					

















仕様

全長	225mm	切断能力	42mmまで		
重量	420g	材質	本体:アルミダイキャスト ブレード:ステンレス		
片手で操作でき、ワンタッチでリリースできるので、使い方が簡単です。					

PVC、PP、PE、PER、ABS、PE-HDパイプに対応しています。

SK5三角形刀により、切断にかかる労力を50%削減します。

ラチェット機構により、工具を完全に回転させることなく切断できるため、効率性が高まります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.