

品番：EA338AG-10

品名：φ42mm/225mm ハ イ° カッター-(塩ビ 用/ラチェット式)



販売価格	5,760円(税抜)／ 6,336円(税込)		
カタログ価格	5,760円(税抜)／6,336円(税込)		
在庫数	最新在庫: 42 (2026/02/27 15:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0036ページ0187ページ		



仕様

全長	225mm	切断能力	42mmまで
重量	420g	材質	本体:アルミダイキャスト ブレード:ステンレス
片手で操作でき、ワンタッチでリリースできるので、使い方が簡単です。			
PVC、PP、PE、PER、ABS、PE-HDパイプに対応しています。			
SK5三角形刀により、切断にかかる労力を50％削減します。			
ラチェット機構により、工具を完全に回転させることなく切断できるため、効率性が高まります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.