

品番 : EA338AK-10

品名 : $\phi 38\text{mm}/215\text{mm}$ パイプカッター(塩ビ $^{\circ}\text{F}$ 用)



販売価格	4,620円(税抜) / 5,082円(税込)		
カタログ価格	4,620円(税抜) / 5,082円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/02 02:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



キワ切りに最適

仕様

全長	215mm	切断能力	$\phi 38\text{mm}$
用途	硬質塩化ビニール管やHI管、ポリエチレン管、ポリブテン等の切断が可能	重量	300g
材質	本体:アルミ材 ブレード:ステンレス		
冬場もパイプが割れにくい特殊刃採用			

代替品

	品番 EA338AK-41 コメント 変更点:色
--	-----------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.