


品番：EA338AK-42

品名：φ48mm/230mm ハイブ°カッター-(塩ビ°ハイブ°用)



販売価格	7,080円(税抜) / 7,788円(税込)		
カタログ価格	7,080円(税抜) / 7,788円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2026/04/04 13:28現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0036ページ0186ページ		



従来品に比べ刃全開時の幅が狭く、取り回しが便利です

仕様

切断能力(mm)	φ48 (VP40)	全長(mm)	230
材質	本体:アルミ材 レバー:鉄 ブレード:鋼	刃長	55mm
重量	350g	材料別切断能力	・硬質塩化ビニール管:0~VP40 (48mm) ・硬質ビニール電線管:0~HIVE42 (48mm) ・HIVP管:0~HIVP40(48mm) ・保湿材付塩ビ管:0~φ48mm ・架橋ポリエチレン管:0~φ48mm ・ポリブデン管:0~φ48mm ・ガス管:0~PE42 ・電線保護管:0~VE42 ・一般用ポリエチレン管:0~PE42 ・水道排水用ポリエチレン管: 0~φ48mm ・水道排水用ポリエチレン二層管: 0~φ48mm
切断握力	約20kg		

電線モールアタッチメント付属

手が小さい女性も使いやすい持ち幅と可動幅が日本人向け

従来品に比べ刃全開時の幅が狭く、取り回しが便利です
実作業スペースは約150mmのコンパクト仕様
給水パイプもサドル(止め具)を外さず切断できます
モールアタッチメント付で電線モールも綺麗にカットできます。45°切りにも対応!
キワギリ対応商品ですので狭小スペースでの切断作業が可能
スマートカット工法で切終わりがパチンと跳ねにくくパイプ割れを大幅軽減します。
替刃交換が簡単です。
ラチェット式

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.