

品番：EA338BA-2

品名：φ42mm/190mm ハ°イ°カッター-(塩ビ°ハ°イ°用/ラチェット)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,520円(税抜) / 3,872円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,520円(税抜) / 3,872円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 15 (2025/08/22 16:59現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0187ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|-------|-----|-----------------------|
| 切断能力(mm) | φ6~42 | サイズ | 190×17×95(H)mm |
| 重量(g) | 320 | 材質 | 本体:アルミ合金 ブレード:スチール |
| アルミ合金製ボディ | | | |
| ラチェット式 | | | |
| ワンタッチオープン機能付 | | | |
| 軽量コンパクトモデルで切断力に優れます。 | | | |
| ※刃は消耗品です。切れが悪くなったり、欠けたりした場合は刃を交換してください。 | | | |
| ブレードにバリ取り用のミソ付き | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.