

品番 : EA338BG-21

品名 : 1/4"-2·5/8" バイプカッター(PP·PE管用)



販売価格	21,000円(税抜)／23,100円(税込)		
カタログ価格	21,000円(税抜)／23,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/08 20:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0186ページ		



カッターはスライド調整になっており、被削材のサイズに合わせて簡単に位置合わせができます

#### 仕様

適用	PP·PE管	適合管外径	1/4"~2·5/8"
全長(mm)	230	重量	700g
最大肉厚	6mm	材質	本体:アルミニウム 刃:合金鋼

ノブを正逆に回す事でカッターの位置を前後に調整できます。

ワンタッチでカッターの位置をリリースできるため連続作業が容易です。

リーマー内蔵

替刃1枚付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.