

品番：EA338BG-5

品名：φ63mm プラスチックパイプカッター



販売価格	12,500円(税抜)／13,750円(税込)		
カタログ価格	12,500円(税抜)／13,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 19 (2024/05/09 16:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0189ページ		



アルミ製ボディで軽量タイプ

仕様

切断能力(mm)	φ63	全長(mm)	約290
材質	本体:アルミニウム 刃:スチール	重量(g)	700
適合管種	PP、PE、PEX、PVC、PB、PVDF		
塩ビ管の切断に適しています。			
上部は滑り止めラバー付ハンドル			
アルミ製ボディで軽量タイプ			
交換可能なラチェット式ステンレススチール製のV字型ブレードにより、きれいで素早いカットが可能です			
人間工学に基づいたデザイン			
ボタンを押すだけで素早くブレードが戻ります。			
セーフティーロック付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

