品番: EA338C

品名:210mm パイプカッター(金属入樹脂管・架橋ポリ用)



販売価格	<b>4,160円</b> (税抜)/ 4,576円(税込)				
カタログ価 格	4,160円(税抜)/4,576円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/21 10:18現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0036ページ1116ページ				







| TANDERS AND THE OWN THE NAME OF THE OWN THE







アルミ三層管、架橋ポリ管や銅二層管などの金属入樹脂管でも切断可能な強力カッター

## 仕様

仕様	本体	切断可能なパイプ	銅二層管(カポリエコ・キュプロサー モ):10・13、 アルミ三層管:10~20(被覆付は 10・13)、 架橋ポリエチレン管:0~25、 水道用・一般用ポリエチレン管: 0~25、 ポリブデン管:0~20、 硬質塩化ビニル管:0~13、 VE HI VP管:0~16
全長	210mm		

切断時に必要力が少なく、ワンストローク切断

家庭用給湯器エコキュートで使用されるアルミ三層管に

切断の際の変形が少なく、外面への傷も最小限に抑えます。

特殊鋼刃の為、可能切断回数は1000回以上

10A、13Aを中心に切断できます。

保温(被覆)も同時にカット可能

専用刃は金属を切断しても切れ味が低下しない耐久性を備えています。

## 代替品

-

品番 EA338CA

コメント 刃の材質が変更となりました

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.