

品番 : EA338C


品名 : 210mm パイプカッター(金属入樹脂管・架橋ホリ用)



販売価格	4,160円(税抜) / 4,576円(税込)		
カタログ価格	4,160円(税抜) / 4,576円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/22 04:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



■ 切断可能なパイプ
■ アルミ三層管 10~20 (被覆付は 10~13)
■ 架橋ポリエチレン管 0~25
■ 水道用・一般用ポリエチレン管 0~25
■ ポリブテン管 0~20
■ 硬質塩化ビニル管 0~13
■ VE HI VP管 0~16



替刃の替え方
1.カッタネジを外し、本体とレバをバラして下さい。
2.レバーと把手を外す。把手ネジを逆回転して外して下さい。
3.刃を取り外せる状態にさせて下さい。
4.刃を一方的に押しながら本体側に差し替えて下さい。
5.本体、レバを1.2度の手順で組み込んで替刃交換終了です。

アルミ三層管、架橋ポリ管や銅二層管などの金属入樹脂管でも切断可能な強力カッター

仕様

仕様	本体	切断可能なパイプ	銅二層管(カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、 アルミ三層管:10~20(被覆付は10・13)、 架橋ポリエチレン管:0~25、 水道用・一般用ポリエチレン管: 0~25、 ポリブテン管:0~20、 硬質塩化ビニル管:0~13、 VE HI VP管:0~16
全長	210mm		
切断時に必要力が少なく、ワンストローク切断			
家庭用給湯器エコキュートで使用されるアルミ三層管に			
切断の際の変形が少なく、外面への傷も最小限に抑えます。			
特殊鋼刃の為、可能切断回数は1000回以上			
10A、13Aを中心に切断できます。			
保温(被覆)も同時にカット可能			
専用刃は金属を切断しても切れ味が低下しない耐久性を備えています。			

代替品

	<p>品番 EA338CA コメント 刃の材質が変更となりました</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.