

品番：EA338KA-16

品名：φ12-25mm プラスチックパイプカッター



販売価格	9,810円(税抜) / 10,791円(税込)		
カタログ価格	9,810円(税抜) / 10,791円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/27 12:47現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0187ページ		



きれいで滑らかなバリのない切断面

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	90 25 185
切断能力	φ12~25mm	全長	185mm
材質	本体:グラスファイバー強化プラスチック 刃:高品質特殊工具鋼(焼入れ処理済)	重量	175g

人間工学に基づいた形状のグラスファイバー強化プラスチック製ハンドル

開口バネとロック機能付き

セーフティロック付

刃は簡単に交換できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.