

品番：EA338KE-16

品名：φ32・40・50mm プラスチックパイプカッター(肉厚用)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 9,670円(税抜) / 10,637円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 9,670円(税抜) / 10,637円(税込)     |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/04/10 00:14現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|      |                |    |                               |
|------|----------------|----|-------------------------------|
| メーカー | KNIPEX(ケニペックス) | 型番 | 90 23 02 BK                   |
| 切断能力 | φ32・40・50mm    | 肉厚 | 2.5~3.5mm                     |
| 全長   | 202mm          | 材質 | 本体:グラスファイバー強化プラスチック<br>刃:スチール |
| 重量   | 294g           |    |                               |

肉厚プラスチックパイプ用パイプカッター

切断箇所がしっかり見えるので正確な位置決めができます。

プラスチックパイプをワンステップで簡単に切断し、直接面取り可能

摩耗した刃は工具不要で交換可能

1つの替刃本体の両側に刃がついているので、摩耗したらひっくり返して使用できます。

#### 代替品

|  |                               |
|--|-------------------------------|
|  | 品番 EA338KE-16A<br>コメント 価格訂正の為 |
|--|-------------------------------|

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.