

品番：EA338KE-16A

品名：φ32・40・50mm プラスチックパイプカッター(肉厚用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 14,600円(税抜) / 16,060円(税込) | | |
| カタログ価格 | 14,600円(税抜) / 16,060円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/24 22:40現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|------|-------------------------------|------|-------------|
| メーカー | KNIPEX(ケニペックス) | 型番 | 90 23 02 BK |
| 用途 | PP、PVC、プラスチックパイプに | 切断能力 | φ32・40・50mm |
| 肉厚 | 2.5~3.5mm | 全長 | 202mm |
| 材質 | 本体:グラスファイバー強化プラスチック 刃:スチール | 重量 | 294g |

肉厚プラスチックパイプ用パイプカッター

パイプを切断すると同時に面取りも自動で行われるので、バリ取りの必要がありません。

切断箇所がしっかり見えるので正確な位置決めができます。

最短10mm程度の長さでも切り落とすことができ、現場での微調整に役立ちます。

摩耗した刃は工具不要で交換可能

1つの替刃本体の両側に刃がついているので、摩耗したらひっくり返して使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.