

品番：EA338KF-2

品名：20mmx29mm/250mm ノッチングプライヤー



販売価格	11,400円(税抜) / 12,540円(税込)		
カタログ価格	11,400円(税抜) / 12,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/24 20:32現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0242ページ		



仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	90 61 20
用途	電気設備や衛生設備でのプラスチック板材やケースをノッチングする特殊プライヤー	全長	250mm
切断能力	20×29mm	重量	414g
材質	特殊工具鋼	ハンドル仕様	プラスチックカバー
ヘッド仕上げ	黒防錆コート・磨き		

プラスチックモール等のノッチング(切り抜き)加工に

イニシャルカットとファイナルカットにより、切欠き部分を大きくできます。

切断面は綺麗に仕上がりますので、改めてカタチを整え直す必要がありません。

てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。

カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。

繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

