


品番 : EA338R-3

品名 : 1・1/2"- 4" フ[°] ラスチックハ[°] イフ[°] カッター



販売価格	42,400円(税抜) / 46,640円(税込)		
カタログ価格	42,400円(税抜) / 46,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/17 05:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0186ページ		



スラストベアリング内蔵のクイックアクションモデル。サイズ合わせにスムーズな操作を実現

仕様

メーカー	リジッド(RIDGID)	型番	31657
適合管外径(塩ビ管呼び)	1-1/2"~4" (40~100)	切断能力	50~110mm
全長	415mm	重量(g)	1720

クイックアクション

塩ビ、ポリエチレン管用

ダイヤルを押し込むとブレードは早く前進します。

クイックリリースレバーを押すと、ブレードは後退します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.