

品番：EA338RC

品名：φ12-63mm/255mm PE管カッター(ラチェット式)



販売価格	31,000円(税抜) / 34,100円(税込)		
カタログ価格	31,000円(税抜) / 34,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/03/26 11:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0186ページ		



アルミ製ボディで軽量タイプ

仕様

メーカー	リジッド(RIDGID)	型番	30088
全長	255mm	切断能力	φ12~63mm
材質	本体:アルミ合金 ブレード:スチール	重量(g)	800

アルミ製ボディで軽量タイプ

硬質塩化ビニール管、PE管、ラバーホース等の切断が可能です。

ラチェット機構で簡単にパイプを切断できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.