# 品番：EA339A-3

# 品名：16-35mm パイプカッター(鋼管用・ﾗﾁｪｯﾄ式)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 41,600円（税抜）／ 45,760円（税込） | | | |
| カタログ価格 | 41,600円（税抜）／45,760円(税込) | | | |
| 在庫数 | 最新在庫：2　（2025/05/04 15:25現在） | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | |
| カタログページ | 0190ページ | | | |

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | 京都機械工具（KTC） | 型番 | PCR3-35 |
| 能力(パイプ外径) | φ16～35mm | サイズ | 240(L)×102(W)×54(H)mm |
| 重量 | 960g | 対象管 | 鋼管(厚さ:～3.2mm)<br>ステンレス鋼管(厚さ:1.5～3.0mm) |
| 自動送り機構 | | | |
| 鋼管、ステンレス鋼管用替刃1枚付 | | | |
| ラチェット機構とロータリーヘッドで狭い場所でも楽々作業できます。 | | | |
| 切粉・火花・カエリが発生しにくい専用刃がついています。 | | | |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.