

品番：EA339AB-3

品名：35-66mm パイプカッター(鋼管用・ラチェット式)



販売価格	58,600円(税抜) / 64,460円(税込)		
カタログ価格	58,600円(税抜) / 64,460円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/24 19:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0190ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	PCR3-66
能力(パイプ外径)	φ35～φ66mm	サイズ	335(L)×135(W)×62(H)mm
重量	1750g	対象管	鋼管(厚さ: ~3.8mm) ステンレス鋼管(厚さ: 1.5~3.0mm)
自動送り機構			
鋼管、ステンレス鋼管用替刃1枚付			
ラチェット機構とロータリーヘッドで狭い場所でも楽々作業できます。			
切粉・火花・カエリが発生しにくい専用刃がついています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.