

品番 : EA339R

品名 : 27-60mm パイプカッター(4枚刃)



販売価格	51,700円(税抜)／56,870円(税込)		
カタログ価格	51,700円(税抜)／56,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 06:01現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0190ページ		



4枚刃のため、100°回すことで切断できます

仕様

メーカー	リジッド(RIDGID)	型番	32870
4枚刃のため、100°回すことで切断できます。			
能力	パイプ外径:27~60mm パイプ厚み:~約6mm	適合管外径	呼:20~50mm(3/4"~2")
全長(mm)	421(最大開口時)	重量	3.1kg
1回転できないような狭い場所での切断用に最適。			
短めのハンドルは、特に窮屈なスペースを考慮して設計してあります。			
替刃はEA339R-1(標準刃), EA339R-2(ステンレス刃)をご使用ください。			
刃を固定している軸をポンチで叩き、刃を取り出し交換します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.