

品番：EA339RG-13

品名：21～60mm パイプカッター(4枚刃/ベアリング入)



販売価格	61,500円(税抜) / 67,650円(税込)		
カタログ価格	61,500円(税抜) / 67,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/24 20:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1391ページ1394ページ		



#### 仕様

メーカー	レックス工業 (REX)	型番	131500
切断能力	15A～50A(1/2"～2")	適合管種	鋼管
重量	2kg		
4枚刃パイプカッター			
従来の半分以下の力で切断可能な、ベアリング入りタイプ(メーカー比)			
振り角度は120°でOK!			
天井、床下、コーナー、壁ぎわ、埋設、マンション等のパイプシャフト内など、狭い場所での切断に最適です。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.