

品番：EA340RA

品名：16mmx13.5m ドレンクリーナー(電動式)



販売価格	509,900円(税抜) / 560,890円(税込)		
カタログ価格	509,900円(税抜) / 560,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/06 10:52現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0204ページ		



30mまでの排水管の清掃が可能です

#### 仕様

メーカー	リジッド(RIDGID)	型番	76430
商品名	K-50		
セット品			
電源	AC100V(50/60Hz)・4.0A	ケーブルサイズ	φ16mm(5/8")×2.3m(6本)
清掃可能パイプ径	30~75mm	清掃距離	最大30m
ドラム回転数	400rpm	本体重量	27.7kg

アダプター付ケーブルEA340RA-8(φ8mm)、-10(φ10mm)は別売です。

#### 〈セット内容〉

- ・本体×1
- ・φ16mm×2.3m 連結ケーブル(EA340RS-16)×6本  
(φ16mm連結ケーブルは、30~75mmまでの排水管に最適です。)
- ・ケーブルキャリア×1
- ・ストレートオーガー×1
- ・バルブオーガー×1
- ・Cカッター×1
- ・スパードカッター×1
- ・ピンキー×1
- ・リアガイドホース×1
- ・左手用グローブ×1

ハンドルを押すとケーブルが400rpmで回転し、ハンドルを放すとケーブルの回転が瞬時に停止。

操作性に優れた独自のケーブルクラッチにより、操作が簡単です。

浴槽、シャワー、床排水管清掃に最適

小型で汎用性が高いプロ用排水管清掃機。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.