

品番：EA341WC-32A

品名：30g ブルーレットおくだけ漂白剤(詰替用)



販売価格	350円(税抜) / 385円(税込)		
カタログ価格	350円(税抜) / 385円(税込)		
在庫数	最新在庫: 44 (2026/04/04 21:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2143ページ		



中性

弱酸性

#### 仕様

内容量	詰替用(30g)	使用期間	3～5週間
液性	中性～弱酸性	成分	ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム(塩素系)、界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、増量剤(硫酸カルシウム)、安定化剤、香料
使用量の目安	手洗い付トイレタンクに1個	使用できないトイレ	・タンクに手洗いのないトイレ ・タンクの水をおしり洗浄に使うトイレ ・簡易水洗トイレ(くみ取り式)

#### 微香性

漂白パワーで水ぎわの黒ズミ発生を抑えて、便器のきれいを保ちます。  
※使用環境、汚れの程度により、効果が異なることがあります。  
※使用期間中、まったく黒ズミが発生しない訳ではありません。  
※水の流れない部分の汚れは防げません。

流れる水は無色です。

本品はタンク内器具をいためず、浄化槽及び浄化槽内のバクテリアにも影響を与えません。

効果を高めるために、ご使用前に便器を掃除してから使われる事をおすすめします。

「ブルーレットおくだけ漂白剤」は、専用の容器(星型のプラスチック容器)でのみ使用できます。

#### <使用上の注意>

用途外には使用しない。

小児、認知症の方などの誤食に注意する。

小児、認知症の方などの手の届くところに置かない。

酸性・アルカリ性タイプの製品や食酢・アルコールなどと混ぜると有害なガスが発生して危険。

使用の際には必ず換気する。

火気や、直射日光を避け、40度以上になるところに置かない。

薬剤を衣服に付けないよう注意する。万一衣服についた場合は脱色されることがあるので、すぐに水で洗う。

水の流れが強すぎたり水の量が多すぎると、水がはねたり、まれに容器が倒れ穴をふさぎ水があふれる場合がある。その場合はタンク横の止水栓で水流を弱めるなど調節をする。

使用中、本品を逆さま、横倒しにしない。万一そのような状態になった場合、もとの位置に戻す。

タンクの手洗い部分の排水口に網がある場合、手洗い部の水の流れが悪い場合、下容器が汚れてきた場合などは、水があふれるのを防ぐためにときどき網・下容器を清掃する。

#### <まぜるな危険(塩素系)>

酸性・アルカリ性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て危険。

液が目に入ったらすぐ水で洗う。

子供の手にふれないようにする。

必ず換気をよくして使用する。

#### <応急処置>

目に入った場合は、目を傷めることがあるので、こすらずすぐ流水で十分に洗い流し、ただちに眼科医に相談する。

誤って飲み込んだ場合は、吐かせずすぐ牛乳か水を飲ませる。

皮ふについた場合は、水で十分に洗い流す。

使用中、目にしみたり、せき込んだり、あるいは気分が悪くなった場合は使用を止めてその場から離れ、洗眼、うがいなどをする。

異常のある場合は製品の説明書きを持参し、医師に相談する。

誤食に注意。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.