

品番：EA345A-41

品名：2130mm 排水ポンプ(サイフォン式)



販売価格	9,890円(税抜)／10,879円(税込)		
カタログ価格	9,890円(税抜)／10,879円(税込)		
在庫数	最新在庫：6（2025/08/05 16:24現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	結一産業	商品名	サイフォンチューパー
吐出量	高低差700mmの場合：約63L/10分間 高低差2000mm：約103L/10分間	サイズ(mm)	φ170×2130
ポンプ本体	227mm	スプリングホース	1500mm・300mm
ホースジョイント差込口	φ16mm	総重量	約1.8kg
材質	吸水部：スチール 排水ポンプ：VA+PE スプリングホース：PVC ホースジョイント：PP ホースバンド：ステンレス	最低水位	約2.5mm ※ただしサイフォン式のため、吸水口からポンプまでのホースを水で満たす水量がある状況でご使用ください。
非電動サイフォン式ポンプ			
電気不要・放置しているだけで排水が可能。			
水中ポンプを使わず段差スラブの排水作業が行えます。			
サイフォンの原理を利用し、排水することが可能です。			
組み立てもなく、内径φ15mm水道ホースにつなぐだけで、すぐに使用できます。			
しっかり吸水する特殊プレート			
水流が見える折れ防止ホース			

吸水側と排水側の落差によって排水量が変わります。

※内径φ15mmの水道ホースをお客様でご用意ください。ホースは長さ10～20m推奨

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.