

品番：EA345AA-10

品名：ロータリーポンプ・電気ドリル用(φ19mmホ-入)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,090円(税抜) / 6,699円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,090円(税抜) / 6,699円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 12 (2026/03/29 17:33現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2512ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|------------------|------------|-----------------------|
| 用途 | 各種排水・水溶性研削液等の移送に | サイズ | 125(W)×79(D)×106(H)mm |
| シャフト | 7mm | 適応電動工具 | 電気ドリル(正回転) |
| 最大吐出量 | 48L/分 | 適応電気ドリル回転数 | 2,000~3,000rpm |
| 使用ホ-ス内径 | 19~20mm | ローター材質 | ポリアセタール |

淡水・海水・オイル、農業用薬品(液体)、液体肥料などの給排水に

電気ドリルを使用してポンプとして使えます。

エンジンオイル SAE30~40まで使用可能です。

本体は耐腐食・耐熱および耐摩耗の樹脂プラスチックボディ

※ガソリン、シンナーなどの引火性液体には使用出来ません。

※電気ドリルは、逆回転では使用しないで下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.