

品番 : EA345CA-50A

品名 : AC100V(50Hz)/25mm 水中ポンプ(汚水用)



販売価格	26,100円(税抜)／28,710円(税込)		
カタログ価格	26,100円(税抜)／28,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 02:47現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2577ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	AMG-3000
電源	AC100V	周波数(Hz)	50Hz
定格電流	3.2A	全揚程	4m
最大全揚程	7m	吐出量	45L/分
最大吐出量	110L/分 (口径25mmのとき)	最大通過粒径	Φ3mm
運転開始水位	100mm	運転可能最低水位	15mm
使用可能水深	5m (電源コードに水がかかったり、水没しない状態で使用してください。)	許容水温	5~40°C
口径	15/25mm	サイズ	Φ207×287(H)mm
重量	3.3kg	定格出力	150W
電源コード長さ	5m	材質	PA、その他金属

土砂や泥などを含んだ水の給排水に

使用例のホースは付属していません。

※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。

水道ホース(内径15mm)接続可能

代替品



品番	EA345EM-50
コメント	メーカー違い。仕様をご確認ください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.