

品番 : EA345CA-60A

品名 : AC100V(60Hz)/25mm 水中ポンプ(汚水用)



販売価格	26,100円(税抜)／28,710円(税込)		
カタログ価格	26,100円(税抜)／28,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 04:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2577ページ		



## 仕様

メーカー	京セラ	型番	AMG-3000
電源	AC100V	周波数	60Hz
出力	150W	口径(mm)	15/25
全揚程	4m	最大全揚程	7m
最大吐出量	110L/分 (口径25mmのとき)	吐出量	45L/分
サイズ	199(竹の子装置持:207)(W)×179(D)×287(H)mm	重量	3.3kg
運転開始水位	100mm	運転可能最低水位	15mm
付属品	竹の子(15mm)、ホースカップリング (固定ナット竹の子25mm)、ホースバンド、 吊下げ用ロープ(10m)		

土砂や泥などを含んだ水の給排水に

軽くて、パワフル

サビに強い樹脂ボディ

長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付

土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに

水道ホース(内径15mm)接続可能

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.